

# PHILIPS

Кехлибарена крушка с  
нажежаема жичка 28 W  
A160 E27

LED


1800K

300lm

15 000 ч.



8719514313828



## Съвременна светодиодна лампа за дома

Тази светодиодна лампа Philips излъчва красива, изключително топла светлина, има изключително дълъг живот и моментално и значително намалява потреблението на енергия. С цветната си температура тип „Пламък“, тази лампа е перфектния избор за уютна атмосфера.

Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Изглежда добре и включено и изключено

# Акценти

Изглежда добре и включено и изключено



„Тези красиви лампи с видими нишки добавят усещане за стили носталгия към всяка стая. Изглеждат добре и изключени.“

## Спецификации

### Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Жълто
- Bulb Material: Glass

### Размери на лампата

- Височина: 29,3 cm
- Ширина: 16,2 cm

### Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +45°C
- Номинален живот: 15 000

### Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 1800 K
- Номинален светлинен поток: 300 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 818 | CCT of 1800K
- Свързана цветна температура (номинална): 1800 K
- Светлинен поток: 300 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 66 lm/W

### Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Декоративна светлина

### Други характеристики

- Ефикасност: 66 lm/W
- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за EC: Да

### Информация за опаковката

- EAN: 8719514313828
- EOC: 871951431382800
- Заглавие на продукта: LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

### Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.7

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.7
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 28 W
- Консумация на електроенергия: 4,5 W

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 29,3 cm

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8719514313828
- Нето тегло: 0,23 kg
- Брутно тегло: 0,49 kg
- Височина: 32 cm
- Дължина: 18,5 cm
- Ширина: 18,5 cm

**Обявени стойности**

- Номинален полезен живот: 15 000

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60 Hz
- Диаметър: 162 mm
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: E27



Дата на издаване:  
2025-06-13  
Версия: 0.387

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)