

PHILIPS

Опушена крушка с
нажежаема жичка 20 W
A160 E27

LED

1800K


200 lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8719514315372



Съвременна светодиодна лампа за дома

Тази светодиодна лампа Philips излъчва красива, изключително топла светлина, има изключително дълъг живот и моментално и значително намалява потреблението на енергия. С цветната си температура тип „Пламък“, тази лампа е перфектния избор за уютна атмосфера.

Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина


- Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина

Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Изглежда добре и включено и изключено

Акценти

Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина



Предлага уютна и топла атмосфера в стаята ви с допълнителни топли бели светлини, които могат да се затъмнят, за да създадат вашата лична атмосфера.

Изглежда добре и включено и изключено



„Тези красиви лампи с видими нишки добавят усещане за стили носталгия към всяка стая. Изглеждат добре и изключени.“

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: опушен
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 29,3 cm
- Ширина: 16,2 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +45°C
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 1800 K
- Номинален светлинен поток: 200 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 818 | CCT of 1800K
- Свързана цветна температура (номинална): 1800 K
- Светлинен поток: 200 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 30 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Декоративна светлина

Други характеристики

- Ефикасност: 30 lm/W
- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за EC: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8719514315372
- EOC: 871951431537200
- Заглавие на продукта: LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.7

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.7
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 20 W
- Консумация на електроенергия: 6,5 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 29,3 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Диаметър: 162 mm
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Само с конкретни димери
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514315372
- Нето тегло: 0,23 kg
- Брутно тегло: 0,49 kg
- Височина: 32 cm
- Дължина: 18,5 cm
- Ширина: 18,5 cm



Дата на издаване:
2025-06-13
Версия: 0.364

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com