

PHILIPS

Кехлибарена крушка с
нажежаема жичка 25 W
ST64 E27

LED

1800K


250lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8719514315457



Съвременна светодиодна лампа за дома

Тази светодиодна лампа Philips излъчва красива, изключително топла светлина, има изключително дълъг живот и моментално и значително намалява потреблението на енергия. С цветната си температура тип „Пламък“, тази лампа е перфектния избор за уютна атмосфера.

Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина


- Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина

Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Изглежда добре и включено и изключено

Акценти

Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина



Предлага уютна и топла атмосфера в стаята ви с допълнителни топли бели светлини, които могат да се затъмнят, за да създадат вашата лична атмосфера.

Изглежда добре и включено и изключено



„Тези красиви лампи с видими нишки добавят усещане за стили носталгия към всяка стая. Изглеждат добре и изключени.“

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Жълто
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +45°C
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 1800 K
- Номинален светлинен поток: 250 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 818 | CCT of 1800K
- Свързана цветна температура (номинална): 1800 K
- Светлинен поток: 250 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 62 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Декоративна светлина

Други характеристики

- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8719514315457
- EOC: 871951431545700
- Заглавие на продукта: LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.7

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.7
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 25 W
- Консумация на електроенергия: 4 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 143 mm
- Обща дължина: 143 mm
- Обща ширина: 65 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Диаметър: 65 mm
- Подходящи за димиране: Само с конкретни димери
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514315457
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 17,7 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 7,5 cm



Дата на издаване:
2025-09-10
Версия: 0.384

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com