

PHILIPS

Прозрачна крушка с
нажежаема жичка 60 W
A60 E27

LED

2200 – 2700 K

806lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8719514323834



Насладете се на димируемата топла бяла LED светлина

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, топла бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани крушки.

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

Акценти

Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодното осветление, без да

жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2200-2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 136 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, WarmGlow

Информация за опаковката

- EAN: 8719514323834
- EOC: 871951432383400
- Заглавие на продукта: LED classic 60W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D
- Консумация на електроенергия: 5,9 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 104 mm
- Обща дължина: 104 mm
- Обща ширина: 60 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1109131

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514323834
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.443

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com