

# PHILIPS

Прозрачна лампа тип  
„свещ“ с нажежаема жичка  
40 W P45 E14

LED

2200 – 2700 K

470 lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8719514324398



## Насладете се на диммируемата топла бяла LED светлина

Прозрачните светодиодни крушки за полилей Philips създават красив ефект на искряща светлина и имат изключително дълъг живот. Красиви както включени, така и изключени, те са идеалното допълнение за декоративни осветителни тела с малък цокъл (E14).

### Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеално за декоративни осветителни тела

# Акценти

## Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодно осветление, без да

жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

## Идеално за декоративно осветително тяло



Съвременно осветление със светодиодни сфери от Philips за декоративни осветителни тела, напр. полилеи, вентилатори на тавана, светлинни ленти и пилонни светлини.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампион с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2200-2700 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 138 lm/W

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, WarmGlow

## Информация за опаковката

- EAN: 8719514324398
- EOC: 871951432439800
- Заглавие на продукта: LED classic 40W P45 E14 WGD90 CL SRT4

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D
- Консумация на електроенергия: 3,4 W

#### Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 80 mm
- Обща дължина: 80 mm
- Обща ширина: 45 mm

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1109144

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514324398
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,04 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-09-17  
Версия: 0.440

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.