

PHILIPS

Осветление за таван,
правоъгълен панел Ceiling
36 W


Осветление за таван

4000K

Бяло

Възможност за димиране

8719514326743



LED панел, който затъмнява без диммер

Понякога ви се иска да промените атмосферата, така че да отговаря на това, което правите. С този LED панел Philips SceneSwitch можете лесно да промените настройките на осветлението с вашия съществуващ ключ. Не е необходим диммер или допълнителна инсталация.

Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране

Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите
- Лесно за почистване

Акценти

Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден.

Внимателното разполагане на различни източници на светлина и наслояването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

Изключително тънък дизайн

Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort.

Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 173 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 2,69 kg
- Височина: 4,2 cm
- Дължина: 120 cm
- Ширина: 30 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 3600
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 36
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514326743
- Нето тегло: 2,57 kg
- Брутно тегло: 3,28 kg
- Височина: 31,7 cm
- Дължина: 6 cm
- Ширина: 121,1 cm
- Номер на материала (12NC): 929002665901



Дата на издаване:
2024-07-25
Версия: 0.351

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com