

PHILIPS

Осветление за таван
Super Slim 22 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло

Възможност за димиране



8719514327061



Едно осветително тяло. Ваш ключ. Три настройки за осветление

Създайте правилното настроение чрез промяна на яркостта. Светодиодното таванно осветление на Philips SceneSwitch ви позволява да се насладите на три настройки за яркост, които са идеални за всеки момент. Не се изисква димер или допълнителна инсталация – всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране

Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

Лесно използване

- Перфектно за поставяне на стена или таван, осветителното тяло ви дава свободата да персонализирате обстановката в съответствие с интериора си.
- Лесно инсталиране

8719514327061

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Акценти

Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден. Внимателното разполагане на различни източници на светлина и насляването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

Изключително тънък дизайн

Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

Адаптируемо монтиране за стена или таван

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоподаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 110 mA
- Ефикасност: 90 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,13 kg
- Височина: 2,3 cm
- Дължина: 43 cm
- Ширина: 43 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 430 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2000
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514327061
- Нето тегло: 1,11 kg
- Брутно тегло: 1,3 kg
- Височина: 43 cm
- Дължина: 2,8 cm
- Ширина: 42,5 cm



Дата на издаване:
2025-05-26
Версия: 0.373

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com