PHILIPS

Осветление за таван Super Slim 15 W

Осветление за таван

4000K

Бяло

Осветление, подходящо за димиране; sceneSwitch; водоустойчиво



8719514327221



Едно осветително тяло. Ваш ключ. Три настройки за осветление

Създайте правилното настроение чрез промяна на яркостта. Светодиодното таванно осветление на Philips SceneSwitch ви позволява да се насладите на три настройки за яркост, които са идеални за всеки момент. Не се изисква димер или допълнителна инсталация – всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране

Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

Лесно използване

- Перфектно за поставяне на стена или таван, осветителното тяло ви дава свободата да персонализирате обстановката в съответствие с интериора си.
- Лесно инсталиране

8719514327221

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Акценти

Идеална за отпускане и социализиране
Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден. Внимателното разполагане на различни източници на светлина и наслояването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

Изключително тънък дизайн
Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

Адаптируемо монтиране за стена или таван
Лесно инсталиране
Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Равномерно разпределение на светлината
Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Eyecomfort
Лошото качество на светлината може да напрегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветопредаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Спецификации

Характеристики на лампата
- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие
- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда
- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни
- Специално предназначено за: Баня, Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, SceneSwitch, Водоустойчивост

Други характеристики
- Ток през лампата: 77 mA

Размери и тегло на продукта
- Нето тегло: 0,43 kg
- Обща височина: 23 mm
- Обща дължина: 250 mm
- Обща ширина: 250 mm

Сервиз
- Гаранция: 5 години

Технически данни
- Диаметър: 250 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1500
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката
- EAN/UPC - продукт: 8719514327221
- Нето тегло: 0,41 kg
- Брутно тегло: 0,48 kg
- Височина: 25 cm
- Дължина: 2,8 cm
- Ширина: 24,5 cm

Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.381

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com