

PHILIPS


Луна за вграждане

Осветление за вграждане


IMPALA SL264

Бяло

Размери



8719514328631



Колкото повече
намалява светлината,
толкова по-топла става.

Създайте идеалното настроение с подходящи за димиране спотове за вграждане Philips LED WarmGlow. Колкото повече затъмнявате, толкова по-топла става светлината.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 5 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200–2700 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 71 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 33 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,195 kg
- Разстояние при монтаж: 4 mm
- Обща височина: 48 mm
- Обща дължина: 48 mm
- Обща ширина: 92 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Диаметър: 92 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 500
- Цвят на светлината: 2200–2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- Включена мощност на лампата: 6
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514328631
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,06 kg
- Височина: 10,5 cm
- Дължина: 10,5 cm
- Ширина: 17,6 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.307

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com