


# PHILIPS

Осветление за таван  
Magneos 12 W 210 mm

Осветление за таван

2700 K

Бяло



8719514328679



## Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Philips LED Slim Downlight осигурява естествен светлинен ефект, предназначен за общо осветление. Това е тънък шедьовър за тавани с ниска височина, създаващ елегантна атмосфера навсякъде у дома. Комфортна светлина, която не натоварва очите ВИ.

### Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненатрапчиво и дискретно осветително тяло.
- Лесно инсталиране

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

### Материали и покритие

- Висококачествени материали от метал

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 25 000 часа

# Акценти

## Подходяща за ниски тавани Тънък дизайн

### Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

### Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Висококачествени материали от метал

Устойчив и атрактивен метален материал за здрав завършек.

## Дълъг експлоатационен срок до 25 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 25 000 часа

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 12 500

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

### Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопрераждане (CRI): 80

### Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

### Други характеристики

- Ток през лампата: 110 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,36 kg
- Височина: 2,8 cm
- Дължина: 21 cm
- Ширина: 21 cm

### Сервиз

- Гаранция: 2 години

### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Диаметър: 210 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1200
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 12
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514328679
- Нето тегло: 0,36 kg
- Брутно тегло: 0,43 kg
- Височина: 22 cm
- Дължина: 3,3 cm
- Ширина: 21,5 cm
- Номер на материала (12NC): 929002661031



Дата на издаване:  
2024-06-15  
Версия: 0.364

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)