

PHILIPS

Спот осветление за
вграждане

Осветление за вграждане

DIVE SL261

Черно

Размери



8719514331532



Създайте идеалната атмосфера с качествено осветление, подходящо за димиране

Създайте перфектното настроение с подходящи за димиране спотове за вграждане Philips; можете лесно да намалите осветлението си от всекидневна ярка светлина до уютни тонове. Идеално предложение за приложение в баня

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 10 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 58 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Баня, Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Водоустойчивост

Други характеристики

- Ток през лампата: 31 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,114 kg
- Разстояние при монтаж: 15 mm
- Обща височина: 55 mm
- Обща дължина: 85 mm
- Обща ширина: 85 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 7.0 cm x 7.0 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Диаметър: 85 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 350
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- Включена мощност на лампата: 5.5
- IP код: IP65 | Прахоустойчиво и устойчиво на струи, IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.277

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com