

PHILIPS

Кехлибарена крушка с
нажежаема жичка 50 W
G120 E27

LED

2200 K


640 lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8719514337831



Съвременна светодиодна лампа за дома

Тази светодиодна лампа Philips излъчва красива, изключително топла светлина, има изключително дълъг живот и моментално и значително намалява потреблението на енергия. С цветната си температура тип „Пламък“, тази лампа е перфектния избор за уютна атмосфера.

Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина

- Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина

Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Изглежда добре и включено и изключено

Акценти

Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина



Предлага уютна и топла атмосфера в стаята ви с допълнителни топли бели светлини, които могат да се затъмнят, за да създадат вашата лична атмосфера.

Изглежда добре и включено и изключено



„Тези красиви лампи с видими нишки добавят усещане за стили носталгия към всяка стая. Изглеждат добре и изключени.“

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Да
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 17,8 cm
- Ширина: 12,5 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200 K
- Номинален светлинен поток: 640 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 822 | CCT of 2200K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Декоративна светлина

Други характеристики

- Ефикасност: 87 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514337831
- EOC: 871951433783100
- Заглавие на продукта: LEDCLA 50W G120 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 7,3 W
- Еквивалент във ватове: 50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

8719514337831

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 17,8 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 574381

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514337831
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,2 kg
- Височина: 22,6 cm
- Дължина: 13 cm
- Ширина: 13 cm



Дата на издаване:
2025-05-09
Версия: 0.316

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com