

PHILIPS

Лампа

LED

4W-60W

E27

Студена бяла

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343801



Прозрачните LED лампи тип „свещ“ внасят красив блясък в дома ви

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Изберете устойчиво решение

- По-доброто решение за бюджета Ви и за планетата
- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Класическо стъкло LED

Акценти

Икономия на електроенергия до 90%

LED технологията пести до 90% енергия в сравнение със стандартната крушка. Затова инвестицията се изплаща сама, а вие продължавате да пестите пари година след година. Освен това допринасяте за опазване на околната среда.

Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

С полезен живот до 50 000 часа няма да ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 50 години.

Изчистен дизайн на стъклото

Гледката, която обичате, представянето, което очаквате. Класически дизайн от прозрачно стъкло, който възпроизвежда красивата пенлива светлина на традиционните крушки, за перфектно вид на дома Ви.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Подходящи за димиране: Не
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27

Размери на лампата

- Височина: 10,5 cm
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Номинален живот: 50 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 500 000

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 840 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ефикасност: 210 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514343801
- EOC: 871951434380100
- Заглавие на продукта: LED CLA 60W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: 220–240 V
- Мощност: 4 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,5 cm

Технически данни

- Работна честота: 50–60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1370030
- Справка за измерване на поток: Sphere

Лампата

- Неизменен цвят: 6



Дата на издаване:
2023-12-06
Версия: 0.171

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com