

# PHILIPS

Лампа от матирано стъкло  
7 W (екв. на 60 W) A60  
E27

Светодиодно осветление  
Smart

Нюанси на бялото

Стъкло

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез  
приложението WiZ или с глас



8719514371965



## Изберете между топла или студена бяла светлина

С тази интелигентна светодиодна матирана лампа Philips A60 може да получите традиционния вид на стъклената лампа с нажежаема жичка с интелигента, мека или студена бяла светлина. Тази лампа е свързана с WiZ. Използвайте със съществуващата ви Wi-Fi мрежа, за да управлявате с приложението WiZ или с гласа си.

### Лесна настройка

- Лесно включване и възпроизвеждане. Работи със съществуващата Ви Wi-Fi мрежа.

### Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде.
- Управление чрез гласови команди с преки пътища до Google Assistant, Alexa или Siri

### Интелигентни функции

- Автоматизиране на осветлението с графици
- Предварително зададени функции за благосъстояние

**Светлинни режими**

- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими
- Персонализирайте сцени с предварително зададени динамични светлинни режими.

**Формат**

- Елегантно покритие от матирано стъкло

# Акценти

## Лесно включване и стартиране

WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

## Управление от всяка точка

Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

## Управление чрез гласови команди

Управлявайте осветлението, без помощта на ръцете, като използвате своя глас и преките пътища до Google Assistant, Amazon Alexa или Siri. Чрез лесни гласови команди можете да включвате и изключвате лампите, да усилвате и намалявате яркостта на светлината, да променяте цвета и да настройвате потребителски сцени на осветление.

## Автоматизиране на осветлението с графици

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

## Предварително зададени функции за благосъстояние

Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

## С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

## Персонализирани сцени

Смесете различните цветове и бели светлинни режими, за да създадете перфектната светлинна атмосфера за всеки момент от ежедневието ви. Запазете ги и ги включвайте по всяко време чрез приложение, WiZmote или глас.

## Покритие от матирано стъкло

Тази лампа има класическа форма с елегантно покритие от матирано стъкло. Перфектен за осветителни тела с директна светлина, дизайнът на тази крушка предлага красив, светещ ефект на ореол.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Технология: Smart Wi-Fi
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Само с конкретни димери
- Покритие: Матирана

## Размери на лампата

- Височина: 10,6 cm
- Тегло: 0,042 kg
- Ширина: 6 cm

**Издръжливост**

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

**Характеристики на светлината**

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопрераждане (CRI): 90
- Цветна температура: 2700–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Бяло с възможности за настройване на нюанс
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

**Разни**

- EyeComfort: Да

**Други характеристики**

- Ток през лампата: 43 mA
- Ефикасност: 115 lm/W

**Информация за опаковката**

- EAN: 8719514371965
- EOC: 871951437196500
- Заглавие на продукта: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220–240 V
- Мощност: 7 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 10,6 cm

**Обявени стойности**

- Номинален полезен живот: 15 000 h
- Обявен светлинен поток: 806 lm
- Обявена мощност: 7 W

**Сервиз**

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Работна честота: 50–60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1901117

**Бридж/Мост**

- Макс. брой аксесоари: 9 999

**Лампата**

- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

**Какво се поддържа**

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8719514371965
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,09 kg
- Височина: 16 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 7 cm



Дата на издаване:  
2025-05-07  
Версия: 0.165

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.