

PHILIPS

Кехлибарена лампа тип „Глобус“ с нажежаема жичка 6 W (екв. на 25 W) G200 E27

Светодиодно осветление
Smart

Нюанси на бялото

Съкло

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез
приложението WiZ или с глас



8719514372160



Изберете между топла или студена бяла светлина

Поставете акцент във всяка стая с изключително голямата интелигентна светодиодна лампа тип „Глобус“ Philips с нажежаема жичка и с жълт отблясък, която предлага мека или студена бяла светлина. Тази лампа е свързана с WiZ. Използвайте със съществуващата ви Wi-Fi мрежа, за да управлявате с приложението WiZ или с гласа си.

Лесна настройка

- Лесно включване и възпроизвеждане. Работи със съществуващата Ви Wi-Fi мрежа.

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде.
- Управление чрез гласови команди с преки пътища до Google Assistant, Alexa или Siri

Интелигентни функции

- Интелигентно регулиране на осветлението чрез приложение, гласово управление или чрез димер
- Автоматизиране на осветлението с графици
- Следене на консумацията на енергия

Светлинни режими

- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими
- Персонализирайте сцени с предварително зададени динамични светлинни режими.

Акценти

Лесно включване и стартиране

WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка

Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Управление чрез гласови команди

Управлявайте осветлението, без помощта на ръцете, като използвате своя глас и преките пътища до Google Assistant, Amazon Alexa или Siri. Чрез лесни гласови команди можете да включвате и изключвате лампите, да усилвате и намалявате яркостта на светлината, да променяте цвета и да настройвате потребителски сцени на осветление.

Интелигентно димиране

Димирайте осветлението до желаното ниво на яркост чрез смартфон, WiZmote или глас. Няма нужда да инсталирате скъп димер.

Автоматизиране на осветлението с графици

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Следене на консумацията на енергия

Приложението WiZ съхранява данни за консумацията на енергия от осветлението. Преглеждайте седмичния или дневния доклад и планирайте работата на осветлението разумно за оптимизирана консумация на енергия у дома.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Персонализирани сцени

Смесете различните цветове и бели светлинни режими, за да създадете перфектната светлинна атмосфера за всеки момент от ежедневието ви. Запазете ги и ги включвайте по всяко време чрез приложение, WiZmote или глас.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: G200
- Контакт: E27
- Технология: Smart Wi-Fi
- Вид стъкло: Жълто
- Подходящи за димиране: Само с конкретни димери
- Покритие: Жълто

Размери на лампата

- Височина: 28,9 cm
- Тегло: 0,35 kg
- Ширина: 20 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2000-5000 K
- Категория на цветовете на светлината: Бяло с възможности за настройване на нюанс
- Номинален светлинен поток: 390 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 39 mA
- Ефикасност: 65 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514372160
- EOC: 871951437216000
- Заглавие на продукта: PHI WFB 25W G200 E27 920-50 Amb 1CT/2

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 6 W
- Еквивалент във ватове: 25 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): G

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 28,9 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000 h
- Обявен светлинен поток: 390 lm
- Обявена мощност: 6 W

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1901137

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514372160
- Нето тегло: 0,35 kg
- Брутно тегло: 0,7 kg
- Височина: 32 cm
- Дължина: 22,5 cm
- Ширина: 22,5 cm



Дата на издаване:
2025-04-21
Версия: 0.171

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com