

PHILIPS

Лампа 13 W (екв.
на 100 W) A67 E27

Светодиодно осветление
Smart

Пълноцветна

Пластмаса

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез
приложението WiZ или с глас



8719514372542



Цветна светлина, която отговаря на вашето настроение

Интелигентната светодиодна лампа Philips A67 предлага пълен набор от цветно осветление с високи лумени за стандартна осветителна инсталация в дома. Тази лампа е свързана с WiZ. Използвайте със съществуващата ви Wi-Fi мрежа, за да управлявате приложението WiZ или с гласа си.

Лесна настройка

- Лесно включване и възпроизвеждане. Работи със съществуващата Ви Wi-Fi мрежа.

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде.
- Управление чрез гласови команди с преки пътища до Google Assistant, Alexa или Siri

Интелигентни функции

- Автоматизиране на осветлението с графици
- Предварително зададени функции за благосъстояние

Светлинни режими

- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими
- Милиони цветове и динамични светлинни режими
- Персонализирайте сцени с предварително зададени динамични светлинни режими.

Акценти

Лесно включване и стартиране

WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка

Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Управление чрез гласови команди

Управлявайте осветлението, без помощта на ръцете, като използвате своя глас и преките пътища до Google Assistant, Amazon Alexa или Siri. Чрез лесни гласови команди можете да включвате и изключвате лампите, да усилвате и намалявате яркостта на светлината, да променяте цвета и да настройвате потребителски сцени на осветление.

Автоматизиране на осветлението с графици

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Предварително зададени функции за благосъстояние

Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Милиони цветове и динамични светлинни режими

Изберете от палитра от милиони светлинни цветове, за да създадете невероятна атмосфера във вашия дом. Насладете се на фините разлики, чрез които нашите динамични светлинни ефекти осветяват вашата среда.

Персонализирани сцени

Смесете различните цветове и бели светлинни режими, за да създадете перфектната светлинна атмосфера за всеки момент от ежедневието ви. Запазете ги и ги включвайте по всяко време чрез приложение, WiZmote или глас.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A67
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Тегло: 0,108 kg

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): ≥ 90
- Цветна температура: 2200–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Време за старт на лампата: < 0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 117 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 110 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8719514372542
- EOC: 871951437254200
- Заглавие на продукта: PHI WFB 100W A67 E27 922-65 RGB 1PF/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.55
- Напрежение: 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 13 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 142 mm
- Обща дължина: 142 mm
- Обща ширина: 77 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000
- Обявен светлинен поток: 1521 lm
- Обявена мощност: 13 W

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 1901115

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999
- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.166

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com