

PHILIPS

Стенна лампа June 12
W E27 P45 без крушка

myGarden

Без лампа

Антрацит

Сензор; Водостойчиво



8719514385306



Винаги е светло, когато се прибирате у дома

Украсете градината си в съвременен стил. Това антрацитно стенно осветление Philips myGarden със сензор за движение привлича окото с елегантния си силует. С енергоспестяваща, мека бяла светлина, то дарява с топло посрещане всеки път, когато се приберете у дома.



Топло посрещане у дома със светлина

- Приветлива и успокояваща светлина
- Лесна настройка на сензора

Украсете градината си със светлина

- Декоративно външно осветление
- Изберете съвременния стил
- Изберете външно осветление за стена
- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Осветете градината си с висококачествена светлина

- Пестене на енергия
- Винаги в комплект с лампа Philips
- Мощна светлина

Лесен начин да осветите външните си пространства

- Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Приветлива и успокояваща светлина

Сензорът за движение включва светлината автоматично, когато пристигнете у дома или ако отвън има човек.

Лесна настройка на сензора



Простата процедура за настройка ви позволява лесно да изберете кога и за колко време автоматичният сензор да включва лампата/лампите.

Декоративно външно осветление

Външното осветление може да украси градината или откритите ви пространства с привличащи окото светлинни ефекти, за да се радвате на стилно осветени пътеки или на идеалната атмосфера за незабравимите вечери с вашите приятели и семейство. Затова Philips създаде myGarden – гама красиви външни осветителни тела със собствен стил и функционалност, които ще ви помогнат да покажете най-доброто от вашите открити пространства в избора от вас стил.

Изберете съвременния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете съвременна атмосфера във вашите открити пространства.

Изберете външно осветление за стена

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за стена, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Винаги в комплект с лампа Philips



В комплекта са включени висококачествени енергоспестяващи крушки Philips EcoLamp, за да получите най-добрия светлинен ефект.

Мощна светлина

Тази външна лампа излъчва мощна топла бяла светлина. Ярък сноп светлина за вашата градина или тераса.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 10 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърляте продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Димиране с приложението на Hue и ключа: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Сензор, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,558 kg
- Обща височина: 195 mm
- Обща дължина: 195 mm
- Обща ширина: 135 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: 12 W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 12
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514385306
- Нето тегло: 0,56 kg
- Брутно тегло: 0,88 kg
- Височина: 16,3 cm
- Дължина: 21 cm
- Ширина: 21 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.238

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com