

# PHILIPS

Стенна лампа  
Shades 15 W

myGarden


2700 K

Антрацит

Водоустойчивост



8719514385382



## Пестите със стил

Неповторим дизайн за неповторими моменти на открито. Това елегантно, антрацитно стенно осветление Philips излъчва енергоспестяваща, мека бяла светлина. Красивите двупосочни светлинни ефекти ви приканват да се отпуснете на спокойствие в градината.

### Подходящите светлинни решения

- Изключително дълъг живот на лампата
- Пестене на енергия

### Внесете стил в градината си

- Изберете съвременния стил
- Изберете външно осветление за стена

### Внесете удобство в живота си

- Приветливо топло бяло сияние

### Специални характеристики

- Двупосочен светлинен ефект
- Лесна настройка за лесно използване
- Защита от атмосферни въздействия

# Акценти

## Изключително дълъг живот на лампата



В комплекта е включена лампа Philips с изключително дълъг експлоатационен срок, до 20 000 часа.

## Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.


## Изберете съвременния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете съвременна атмосфера във вашите открити пространства.

## Изберете външно осветление за стена

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за стена, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

## Приветлива топла бяла светлина



Осветителните тела за използване на открито на Philips е гама осветителни тела за външно приложение, излъчващи чудесна мека и приветлива светлина. Цветната температура на светлината е 2700 келвина. С тяхната изобилна светлина можете да използвате външните си пространства вечер така, както желаете, и да сте спокойни, знаейки, че сте защитени и в безопасност през нощта.

## Двупосочен светлинен ефект

Двупосочен светлинен ефект за общо осветяване на градината.

## Лесна настройка

Тази лампа и монтажните елементи са проектирани за лесен монтаж и всичко необходимо е приложено в кутията, например ключ и винт за монтаж. Има и ясни инструкции къде може да се монтира, плюс необходимата информация за водоустойчивост, обозначена с индекса IP.

## Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Номинален живот: 10 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,740 kg
- Обща височина: 82 mm
- Обща дължина: 171 mm
- Обща ширина: 170 mm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514385382
- Нето тегло: 0,4 kg
- Брутно тегло: 0,5 kg
- Височина: 24,5 cm
- Дължина: 9,5 cm
- Ширина: 18,5 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.307

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)