

# PHILIPS

Стенна лампа Bridge  
15 W E27 без крушка

Ecomoods

Без лампа

Антрацит

Водоустойчивост



8719514385801



## Пестите със стил

Наслаждавайте се на спокойните вечери в градината с това елегантно антрацитно стенно осветление за открити пространства. То създава уют с мека бяла светлина, идеална за общо осветление на градината. Създайте възхитителна атмосфера, съчетана с красотата на архитектурния дизайн.

### Подходящите светлинни решения

- До 80% икономия на електроенергия
- Изключително дълъг живот на лампата
- Изработени от устойчиви и надеждни висококачествени материали

### Внесете стил в градината си

- Стилен съвременен дизайн за вашата градина
- Усет към детайла, изработка от първокласни и елегантни материали
- Множество различни приложения

### Внесете удобство в живота си

- Приветливо топло бяло сияние

### Специални характеристики

- IP 44, проектирано за използване на открито

# Акценти

## Енергийна ефективност



Лампите за използване на открито от Philips са гама от продукти на достъпна цена за външно осветление на градина, съчетаващи съвременен дизайн с най-модерните енергоспестяващи технологии. Те спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционните светлинни източници. Резултатът е положителен колкото за планетата, толкова и за вашия бюджет – вашите пари остават в джоба ви – там, където им е мястото, година след година.

## Изключително дълъг живот на лампата



В комплекта е включена лампа Philips с изключително дълъг експлоатационен срок, до 20 000 часа.

## Висококачествени материали



Направени за дълъг срок на експлоатация. Във всеки модел от колекцията външни осветителни тела Philips са използвани висококачествени материали и компоненти, устойчиви на условията на открито.

## Стилен съвременен дизайн

Съвременният дизайн на Philips е стилен, но без да се натрапва, красив и през деня, и през нощта, но без да доминира във вашата градина или тераса. Имате пълна гама осветителни тела, от която да изберете дизайн – няма как да не намерите нещо, което да пасва на вашето външно пространство и вкус.

## Усет към детайла




Всеки един продукт е конструиран от висококачествени компоненти и устойчиви на износване материали като лят алуминий и неръждаема стомана.

## Няколко приложения

Идеално външно осветление за градината, терасата, пътеката на двора или балкона, серията осветителни тела Philips – стенни, стоящи и за таван – създават уютна и отпускаща атмосфера и спокойствието да виждате добре след залез слънце. Също така ви дава сигурността, че можете да виждате спокойно по тъмно.

## Приветлива топла бяла светлина



Осветителните тела за използване на открито на Philips е гама осветителни тела за външно приложение, излъчващи чудесна мека и приветлива светлина. Цветната температура на светлината е 2700 келвина. С тяхната изобилна светлина можете да използвате външните си пространства вечер така, както желаете, и да сте спокойни, знаейки, че сте защитени и в безопасност през нощта.

## Проектирани за използване на открито



Защитата IP44 означава, че са проектирани за използване на открито, така че можете да сте сигурни, че външните осветителни тела ще осветяват градината ви и в дъжд, и в сняг, и в сухо време.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Номинален живот: 10 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,889 kg
- Обща височина: 212 mm
- Обща дължина: 118 mm
- Обща ширина: 101 mm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514385801
- Нето тегло: 0,89 kg
- Брутно тегло: 1,23 kg
- Височина: 25,6 cm
- Дължина: 11,8 cm
- Ширина: 13,2 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.332

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)