

PHILIPS

Стенна лампа Bridge
15 W E27 без крушка

Ecomoods

Без лампа

Антрацит

Водоустойчивост



8719514385801



Пестите със стил

Наслаждавайте се на спокойните вечери в градината с това елегантно антрацитно стенно осветление за открити пространства. То създава уют с мека бяла светлина, идеална за общо осветление на градината. Създайте възхитителна атмосфера, съчетана с красотата на архитектурния дизайн.

Подходящите светлинни решения

- До 80% икономия на електроенергия
- Изключително дълъг живот на лампата
- Изработени от устойчиви и надеждни висококачествени материали

Внесете стил в градината си

- Стилизиран съвременен дизайн за вашата градина
- Усет към детайла, изработка от първокласни и елегантни материали
- Множество различни приложения

Внесете удобство в живота си

- Приветливо топло бяло сияние

Специални характеристики

- IP 44, проектирано за използване на открито

Акценти

Енергийна ефективност



Лампите за използване на открито от Philips са гама от продукти на достъпна цена за външно осветление на градина, съчетаващи съвременен дизайн с най-модерните енергоспестяващи технологии. Те спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционните светлинни източници. Резултатът е положителен колкото за планетата, толкова и за вашия бюджет – вашите пари остават в джоба ви – там, където им е мястото, година след година.

Изключително дълъг живот на лампата



В комплекта е включена лампа Philips с изключително дълъг експлоатационен срок, до 20 000 часа.

Висококачествени материали



Направени за дълъг срок на експлоатация. Във всеки модел от колекцията външни осветителни тела Philips са използвани висококачествени материали и компоненти, устойчиви на условията на открито.

Стилен съвременен дизайн

Съвременният дизайн на Philips е стилен, но без да се натрапва, красив и през деня, и през нощта, но без да доминира във вашата градина или тераса. Имате пълна гама осветителни тела, от която да изберете дизайн – няма как да не намерите нещо, което да пасва на вашето външно пространство и вкус.

Усет към детайла




Всеки един продукт е конструиран от висококачествени компоненти и устойчиви на износване материали като лят алуминий и неръждаема стомана.

Няколко приложения

Идеално външно осветление за градината, терасата, пътеката на двора или балкона, серията осветителни тела Philips – стенни, стоящи и за таван – създават уютна и отпускаща атмосфера и спокойствието да виждате добре след залез слънце. Също така ви дава сигурността, че можете да виждате спокойно по тъмно.

Приветлива топла бяла светлина



Осветителните тела за използване на открито на Philips е гама осветителни тела за външно приложение, излъчващи чудесна мека и приветлива светлина. Цветната температура на светлината е 2700 келвина. С тяхната изобилна светлина можете да използвате външните си пространства вечер така, както желаете, и да сте спокойни, знаейки, че сте защитени и в безопасност през нощта.

Проектирани за използване на открито



Защитата IP44 означава, че са проектирани за използване на открито, така че можете да сте сигурни, че външните осветителни тела ще осветяват градината ви и в дъжд, и в сняг, и в сухо време.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Алюминий

Издръжливост

- Номинален живот: 10 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,889 kg
- Височина: 21,2 cm
- Дължина: 11,8 cm
- Ширина: 10,1 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: -
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514385801
- Нето тегло: 0,89 kg
- Брутно тегло: 1,23 kg
- Височина: 25,6 cm
- Дължина: 11,8 cm
- Ширина: 13,2 cm



Дата на издаване:
2025-05-07
Версия: 0.322

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com