

PHILIPS

Настолна лампа
Donutclip

Настолни лампи

4000K

Розов

Възможност за димиране



8719514396876



Комфортна светодиодна лампа, която не натоварва очите ви

Светлина за четене с щипка с вградена литиева батерия за повече удобство

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон

- Постъпково регулиране на светлината

Акценти

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напругне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и

регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през

повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Постъпково регулиране на светлината

Изберете от различни нива на затъмняване, за да създадете подходящото настроение за момента.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Розов
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоподаване (CRI): 90

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Настолни лампи
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 600 mA
- Ефикасност: 76 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,25 kg
- Височина: 38 cm
- Дължина: 9,9 cm
- Ширина: 29 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 175
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 5 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 3
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас III

8719514396876

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514396876
- Нето тегло: 0,25 kg
- Брутно тегло: 0,38 kg
- Височина: 18 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 17 cm



Дата на издаване:
2025-02-24
Версия: 0.376

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com