

PHILIPS

Вентилатор за
таван Bliss 28+35 W

Осветление с вентилатор
за таван

2700/5500/4000K

Черно

Дистанционно управление



8719514408517



Едно осветително тяло. Превключвате вие. Три настройки за осветление.

Комбинирайте персонализирано осветление с комфортен бриз с LED осветлението на съгваемия вентилатор за таван на Philips, което включва дистанционно управление. С прозрачните перки, които се прибират, когато не се използват, и трите настройки за светлина SceneSwitch това осветление създава перфектна атмосфера във всяко пространство.

Лесно използване

- Прибиращ се вентилатор за таван с прозрачни лопатки
- Лесно инсталиране, безопасно използване
- Мощна, надеждна производителност
- Използвайте през цялата година
- Насладете се на комфортен бриз
- Удобни таймери

Ефект на уютно вътрешно осветление

- Ярко, но удобно осветление за таван

Първокласно качество

- Тих двигател

Акценти

Прибиращ се вентилатор за таван с прозрачни лопатки

Сбогувайте се с въртящите се сенки на тавана: този вентилатор има прозрачни лопатки, които могат да се слоят със светлината и остават извън ползрението, когато не се използват.

Лесно инсталиране, безопасно използване

Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips е преминало строги тестове за безопасност и е с устойчиви на падане болтове и здрав дизайн заедно с други важни функции за безопасност.

Мощна, надеждна производителност

Светодиодното осветление за таван на Philips е проектирано да осигури мощна циркулация на въздуха и постоянна надеждност във времето. Неговият широк дизайн на лопатките позволява голямо покритие на въздушния обем, за да се осигури максимален въздушен поток за охлаждане.

Използвайте през цялата година

С режими на работа както за лятото, така и за зимата, вие ще получите най-добрите настройки за циркулация на въздуха във вашето пространство през цялата година.

Насладете се на комфортен бриз

Внесете островен бриз във всяка стая на къщата си с функцията Natural Breeze, която предлага динамични настройки на скоростта на вентилатора.

Удобни таймери

Изберете от два различни таймера, които изключват осветлението след определен период от време, и ги настройте с дистанционното управление.

Ярко, но удобно осветление за таван

Светодиодното осветление за таван на Philips предлага силна и ярка, но същевременно комфортна светлина за вашия дом, която можете да управлявате с включеното дистанционно управление или стенен ключ.

Тих двигател

Светодиодното осветление за таван на Philips е с тих двигател, който спомага за циркулацията на въздуха в стаята без силни звуци.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление с вентилатор за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Дистанционно управление

Други характеристики

- Ток през лампата: 290 mA
- Ефикасност: 128 lm/W

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 7,2 kg
- Височина: 41,8 cm
- Дължина: 51 cm
- Ширина: 51 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 510 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 4500
- Цвят на светлината: 2700/5500/4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 28+35
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I



Дата на издаване:
2024-08-13
Версия: 0.447

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com