

PHILIPS

Стойща лампа/лампа за
пътека Utrecht 20 W E27 без
крушка

Външни осветителни тела

Без лампа

Антрацит

Водоустойчивост

8719514417533



Радвайте се на една прекрасна градина с осветление

Тази външна стояща антрацитна лампа Philips Utrecht има елегантен дизайн, изработен от неръждаема стомана. Създава дифузно сияние за вашата градина и оживява зоните за общуване с висококачествената си светлина.

Лесна употреба

- Без включена лампа към осветителното тяло

Внесете стил в градината си

- Изберете външни стоящи лампи

Първокласно качество

- Висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.


Изберете външни стоящи лампи

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с тази стояща лампа, идеална за осветяване на градината, ръба на терасата или за подчертаване на алеята към гаража и пътеките.

Висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода — идеална за обща употреба на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 0

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени сночета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Не
- Идеален за насочена светлина: Не
- Портативна: Не
- Включен адаптер за електрозахранване: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накланяща се глава (нагоре-надолу): No
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не
- Вид щепсел: No plug

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): >60
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,48 kg
- Обща височина: 450 mm
- Обща дължина: 120 mm
- Обща ширина: 120 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 0
- Цвят на светлината: 2700
- Монтаж/фасонка: E27
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514417533
- Нето тегло: 0,48 kg
- Брутно тегло: 0,62 kg
- Височина: 46 cm
- Дължина: 13 cm
- Ширина: 13 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.412

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com