

PHILIPS

Стенна лампа Alpenglow
60 W E27 без крушка

Външни осветителни тела

Без лампа

Антрацит

Водоустойчивост

8719514417571



Радвайте се на една прекрасна градина с осветление

Придайте ретро външен вид навън с този антрацитен фенер за стена с алуминий от Philips. Стъкленият дифузер и ретро дизайнът създават стилна атмосфера, която идеално се вписва в личния ви стил.

Лесна употреба

- Без включена лампа към осветителното тяло

Внесете стил в градината си

- Изберете традиционния стил

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и истинско стъкло

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.

Изберете традиционния стил


Тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете традиционна атмосфера във вашите открити пространства.

Висококачествен алуминий и истинско стъкло



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено е от висококачествен лят алуминий и истинско стъкло.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Алуминий

Издръжливост

- Номинален живот: 0 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируема височина: Не
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени сночета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Не
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да
- Идеален за насочена светлина: Не
- Идеално подхожда за монтиране нагоре/надолу: Не
- Идеално за монтиране на стена или таван: Не
- Въртяща се глава (наляво-надясно): Не
- Портативна: Не
- Включен адаптер за електрозахранване: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накляща се глава (нагоре-надолу): Не
- Включен адаптер UK стандарт: Не
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Не
- Водоустойчива: Да
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоподаване (CRI): 0

Разни

- Специално предназначено за:
Градина и двор
- Стил: Classic
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции:
Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,76 kg
- Височина: 18 cm
- Дължина: 20 cm
- Ширина: 17,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 0
- Цвят на светлината: 2700
- Монтаж/фасонка: E27
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници:
Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514417571
- Нето тегло: 0,76 kg
- Брутно тегло: 0,89 kg
- Височина: 18,3 cm
- Дължина: 18,3 cm
- Ширина: 20,3 cm



Дата на издаване:
2025-05-01
Версия: 0.453

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com