

# PHILIPS

Стенна лампа Splay  
12 W

Външни осветителни тела

4000K

Антрацит

Сензор; Водостойчиво

8719514417731



## Осветете входа си с автоматично осветление

Апликът за стена Philips Splay в антрацитен вид добавя модерен вид към вашата стена. Той осветява входа ви с разсеяна и студена бяла светлина. Сензорът за движение е интегриран, така че се включва автоматично, когато някой дойде наблизо.

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

### Внесете стил в градината си

- Модерно външно осветление

### Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система

### Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

### Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

8719514417731

**Специални характеристики**

- Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn
- Мощна светлина

**Висококачествена светлина**

- Студена бяла светлина 4000 K

# Акценти

## Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

## Модерно външно осветление

Впечатляващо, смело и минималистично външно осветление от Philips. Елегантният модерен стил на външните осветителни тела Philips е идеалният начин да украсите вашата градина, градински пътеки и външни пространства със светлина.

## 5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

## Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

## IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

## Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn



С вграден сензор за движение, тези осветителни тела автоматично ви приветстват, когато се върнете у дома след свечеряване, или стават по-ярки, когато пристигнат посетители. Уникалната функция dusk-to-dawn включва осветителните тела автоматично, когато навън се стъмни – идеално за тези дълги летни вечери или за осигуряване на вашата безопасност.

## Мощна светлина

Това външно осветително тяло Philips излъчва мощна светлина. Ярък сноп светлина за вашата градина или тераса.

## Студена бяла светлина 4000 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава студена бяла светлина при 4000 K.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Да
- Насочени сночета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Да
- Сензор за движение: Да
- Идеален за създаване на атмосфера: Не
- Идеален за насочена светлина: Не
- Портативна: Не
- Включен адаптер за електрозахранване: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накляща се глава (нагоре-надолу): No
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не
- Вид щепсел: No plug

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

## Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Сензор, Водоустойчивост

#### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,66 kg
- Обща височина: 240 mm
- Обща дължина: 80 mm
- Обща ширина: 160 mm

#### Сервиз

- Гаранция: 5 години

#### Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1200
- Цвят на светлината: 4000
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514417731
- Нето тегло: 0,66 kg
- Брутно тегло: 0,74 kg
- Височина: 30 cm
- Дължина: 10 cm
- Ширина: 12 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.378

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)