

PHILIPS

Осветление за таван
Doris, 6 W

Външни осветителни тела


2700 K

Никел

Водоустойчивост



8719514417830



Създайте собствен стил със светлина

Philips Doris в никел добавя модерен външен вид на вашето външно пространство. Стилната светлина внася висококачествена, мека бяла светлина във вашия вход.

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 15 000 часа

Съвременно LED осветление

- Висококачествена светодиодна светлина

Първокласно качество

- Висококачествени материали

Създадени за използване на открито

- IP54 – Защита от атмосферни въздействия

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 K

Акценти

Дълъг живот – до 15 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 15 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектното градинско осветление всяка вечер.

Висококачествена светодиодна светлина



Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

Висококачествени материали




Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

IP54 – Защита от атмосферни въздействия

Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP54 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Никел
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- click!FIX монтаж: Да
- Съвместимост с всички димери: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени сночета светлина: Да
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Портативна: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накляща се глава (нагоре-надолу): No
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Да
- В средата на стаята: Не
- Вид щепсел: No plug

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,26 kg
- Обща височина: 70 mm
- Обща дължина: 220 mm
- Обща ширина: 220 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 600
- Цвят на светлината: 2700
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- IP код: IP54 | Защита от натрупване на прах и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514417830
- Нето тегло: 0,26 kg
- Брутно тегло: 0,53 kg
- Височина: 28 cm
- Дължина: 9 cm
- Ширина: 28 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.343

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com