

# PHILIPS

Таванно осветление  
Superslim 15 W

Външни осветителни тела

4000K

Черно

SceneSwitch; водоустойчиво



8719514418011



## Едно осветително тяло. Ваш ключ. Три настройки за осветление.

Създайте правилното настроение чрез промяна на яркостта. Светодиодното таванно осветление на Philips SceneSwitch ви позволява да се насладите на три настройки за яркост, които са идеални за всеки момент. Не се изисква димер или допълнителна инсталация – всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

### Светлинен ефект

- Предоставя ярка бяла светлина

### Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

### Внесете стил в градината си

- Изберете външни осветителни тела за таван

### Проектиран за градината ви

- IP54 – защита от атмосферни въздействия (осветление за открити пространства)

8719514418011

Създадено за вашия хол и спалня

- Висококачествени материали

# Акценти

**Превъзходно качество на светлината**  
**Пестене на енергия**



Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

**5 години гаранция за светодиодна система**



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

## **Изберете осветителни тела за таван**

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за таван, идеално за осветяване на входа на дома ви или терасата.

**IP54 – защита от атмосферни въздействия (осветление за открити пространства)**

Тази външна лампа Philips е специално проектирана за влажна външна среда. Тя е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази външна лампа е конструирана с IP54: защитена от водни пръски. Този продукт се използва най-често и е идеален за общи нужди на открито.

## **Висококачествени материали**

Тази лампа е изваяна от многопластови мотиви от висококачествен материал и първокласен завършек. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява вашия дом за много години напред.

# Спецификации

**Характеристики на лампата**

- Подходящи за димиране: Да

**Дизайн и покритие**

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

**Издръжливост**

- Номинален живот: 20 000

**Параметри на околната среда**

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

**Включена допълнителна функция/ аксесоар**

- Против ръжда и прах: Да
- click!FIX монтаж: Да
- Съвместимост с всички димери: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени сночета светлина: Да
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Портативна: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накляща се глава (нагоре-надолу): No
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Да
- Вид щепсел: No plug

**Градинска площ**

- Градинска площ: Градина и двор

**Характеристики на светлината**

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

**Разни**

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: SceneSwitch, Водоустойчивост

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 0,47 kg
- Обща височина: 23 mm
- Обща дължина: 250 mm
- Обща ширина: 250 mm

**Сервиз**

- Гаранция: 5 години

**Технически данни**

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1500
- Цвят на светлината: 4000
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- IP код: IP54 | Защита от натрупване на прах и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8719514418011
- Нето тегло: 0,47 kg
- Брутно тегло: 0,54 kg
- Височина: 25 cm
- Дължина: 2,8 cm
- Ширина: 24,5 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.279

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)