

PHILIPS

Настолна лампа

Настолни лампи

DSK604 40K

Бяло

Постъпково регулиране на
светлината

8719514420359



Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Със своя здрав дизайн и оптимална производителност, настолната лампа Philips LED Performance е идеалното осветително тяло, което внася качество и яркост във всяко домашно пространство. Удобна светлина, приятна за очите ви.

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон

- Постъпково регулиране на светлината

Акценти

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цвето предаване и

регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през

повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Постъпково регулиране на светлината

Изберете от различни нива на затъмняване, за да създадете подходящото настроение за момента.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 4000 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 64 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Настолни лампи
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 180 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,6 kg
- Обща височина: 418 mm
- Обща дължина: 180 mm
- Обща ширина: 337 mm

Сервиз

- Гаранция: 1 година

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 900
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 100-240
- Включена мощност на лампата: 14
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II



Дата на издаване:
2025-08-16
Версия: 0.227

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com