

PHILIPS

Жълта настолна
лампа

Настолни лампи

4000K

Бяло

Възможност за димиране



8719514420373



Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ви

Със своя изчистен дизайн и оптимална производителност настолната лампа Philips LED Performance е идеалното осветително тяло, което внася качество и яркост във всяко пространство. Приятна светлина, която не натоварва очите ви.

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон

- Постъпково регулиране на светлината

Акценти

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напрегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всяка да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблъсък, цветопредаване и

регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през

повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Постъпково регулиране на светлината

Изберете от различни нива на затъмняване, за да създадете подходящото настроение за момента.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Извхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димирами с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Настолни лампи
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 1000 mA
- Ефикасност: 24 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,33 kg
- Височина: 24,5 см
- Дължина: 29,2 см
- Ширина: 3,9 см

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 120
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 5 V
- Включена мощност на лампата: 5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас III

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514420373
- Нето тегло: 0,33 kg
- Брутно тегло: 0,39 kg
- Височина: 28,3 см
- Дължина: 6,8 см
- Ширина: 10,3 см

8719514420373



Дата на издаване:
2025-05-26
Версия: 0.434

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквото и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com