

PHILIPS


Осветление за таван Ozziет 18 W

Осветление за таван


4000K

Черно

Възможност за димиране



8719514431966



Едно осветително тяло. Две светлинни зони. Три настройки.

Това елегантно, тънко, черно осветление за таван е проектирано така, че да допълва всеки таван. Изчистените заоблени линии на основното осветително тяло са подчертани с интелигентно линейно осветление по ръба. Комбинирайте двете светлини заедно и създайте 3 уникални светлинни настройки. Основната луна за вграждане има студена светлина с температура 4000k, а линейната светлина с акцент на ръба осигурява топла светлина с температура 2700k. Лампата се предлага в 3 размера и затова се вписва идеално във всяка стая на дома ви. Удобната функция за запаметяване ви помага да извикате последната си настройка. Осветителното тяло за таван Ozziет изглежда еднакво добре във включено и изключено състояние.

Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране

Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

Лесно използване

- Запаметете любимия си режим за лесен избор
- Лесно инсталиране

8719514431966

Светлинен ефект

- Двузонова светлина

Акценти

Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпушнат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден.

Внимателното разполагане на различни източници на светлина и наслояването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

Изключително тънък дизайн

Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

Запаметете любимия си режим за лесен избор

Независимо дали предпочитате топло светлина за уютни вечери, или ярка бяла светлина за съсредоточаване, системата запаметява любимите ви нюанси за лесен избор.

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окажете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Двузонова светлина

Промяната на атмосферата в стаята ви никога не е била по-лесна. Двузоновото LED осветление за таван на Philips SceneSwitch ви позволява да създадете настроение с три уникални настройки. Комбинацията от основно и линейно осветление ви дава опции, които са идеални за вашето събиране, концентрация и уютни моменти. Не се изисква димер или инсталация – всичко, от което се нуждате, е вашият съществуващ превключвател.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димирами с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 150 mA
- Ефикасност: 111 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,61 kg
- Височина: 4,5 cm
- Дължина: 30 cm
- Ширина: 30 cm

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514431966
- Нето тегло: 0,62 kg
- Брутно тегло: 0,88 kg
- Височина: 32,5 cm
- Дължина: 5,4 cm
- Ширина: 32,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 300 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2000
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II



Дата на издаване:
2025-05-26
Версия: 0.349

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com