

Спот лампа за таван/
стена Runner 3x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

Без лампа

Черно

ClickFix

8719514435339



Изживейте момента с радост

Тази лампа тип Спот в индустриски стил е малка, тънка и семпла, и се вписва идеално във всеки модерен интериор. Черният алюминиев корпус допълва светлинния източник безупречно. Впечатляващ декоративен предмет с въртящ сесветлинен източник.

Съчетайте своя интериорен стил

- Елегантен и модерен дизайн

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло
- Елегантно черно

Създадено за вашия хол и спалня

- Висококачествени материали

Акценти

Съвременна привлекателност
Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Елегантно черно

Винаги актуално и елегантно, черното има наститения, дълбок цвят на абанос.

Висококачествени материали

Тази лампа е изваждана от многопластови мотиви от висококачествен материал и първокласен завършек. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява вашия дом за много години напред.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируема височина: Не
- Регулируемо спод тяло: Да
- Против ръжда и прах: Не
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени снопчета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димирами с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Не
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Да
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да
- Идеален за насочена светлина: Да
- Идеално подхожда за монтиране нагоре/надолу: Да
- Идеално за монтиране на стена или таван: Не
- Въртяща се глава (наляво-надясно): Не
- Портативна: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Да
- Соларна електроенергия: Не
- Накланяща се глава (нагоре-надолу): Manual
- Включен адаптер UK стандарт: Не
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Не
- Водоустойчива: Не
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- Допълнителни функции: ClickFix

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1 kg
- Височина: 10,9 cm
- Дължина: 48 cm
- Ширина: 9 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: –
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 20W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 20
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници:
Да
- Брой светлинни източници: 3

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514435339
- Нето тегло: 1 kg
- Брутно тегло: 1,14 kg
- Височина: 49,1 cm
- Дължина: 10,2 cm
- Ширина: 10,9 cm



Дата на издаване:
2025-06-13
Версия: 0.341

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com