

PHILIPS

Спот лампа за таван/стена Star 3x

Лампи тип „Спот“ за таван или стена


2700 K

Черно

Осветление, подходящо за димиране; ClickFix



8719514435414



Украсете дома си със светлина

Тази светодиодна лампа тип „Спот“ Philips myLiving Star е елегантна и неподвластна на времето със своето хромирано краче и черна прахообразна боя. С тази подходяща за димиране лампа с насочваща светлина Philips можете плавно да регулирате подходящото ниво на светлина – от ярка функционална светлина за ежедневни задачи до мека светлина за почивка.

Подходящите светлинни решения

- Съвместимост със стенни димери
- Висококачествена LED светлина

Съвременно LED осветление

- Топла бяла светлина

Специални характеристики


- Регулируемо спот тяло

Осветление за вашето удобство и спокойствие

- Полезен живот на лампата до 30 години на употреба
- 5 години гаранция за спокойствие

Акценти

Съвместимост със стенни димери



Регулирайте яркостта на светлината на лампата Philips с помощта на стенен димер (не е включен), за да зададете настроението в стаята, да подчертавате определена част от дома си и още.

Висококачествена LED светлина



LED технологията, вградена в тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наститени цветове в дома ви.

Топла бяла светлина



Това осветително тяло използва най-съвременната технология за осветление на Philips – новите модерни мощни светодиоди с топла бяла светлина, осигуряващи мяко сияние с цветова температура 2700 Келвина.

Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Полезен живот до 30 години

LED светлинните издържат по-дълго, като се избягва неудобството за често замяните на източника на светлина. Това значително намалява отпадъците, но и пести пари в дългосрочен план.

5 години гаранция

Всички наши светлини са изработени така, че да издържат. Те имат пълна 5-годишна гаранция за целия продукт, гарантирайки, че ще се наслаждавате на дълготрайно качествено осветление всеки ден.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Размери на лампата

- Височина: 820 mm

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Издържливост

- Брой цикли на включване и изключване: 30 000
- Номинален живот: 30 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируема височина: Не
- Регулируемо спот тяло: Да
- Против ръжда и прах: Не
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени снопчета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димирами с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Не
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Да
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да
- Идеален за насочена светлина: Да
- Идеално подхожда за монтиране нагоре/надолу: Да
- Идеално за монтиране на стена или таван: Да
- Въртяща се глава (наляво-надясно): Не
- Портативна: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Да
- Соларна електроенергия: Не
- Накланяща се глава (нагоре-наддолу): Manual
- Включен адаптер UK стандарт: Не
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Да
- Водоустойчива: Не
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 45 градус(а)
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, ClickFix

Други характеристики

- Ефикасност: 110 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,7 kg
- Дължина на кабела: 660
- Височина: 8,2 cm
- Дължина: 19,8 cm
- Ширина: 19,8 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1500
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 13.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 3

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514435414
- Нето тегло: 0,7 kg
- Брутно тегло: 0,84 kg
- Височина: 21,7 cm
- Дължина: 9,2 cm
- Ширина: 21,2 cm



Дата на издаване:
2025-06-13
Версия: 0.257

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com