

# PHILIPS

Спот лампа за  
таван/стена Star 4x

Лампи тип „Спот“ за таван  
или стена


2700 К

Черно

Осветление, подходящо за  
димирание; ClickFix



8719514435438



## Украсете дома си със светлина

Тази светодиодна лампа тип „Спот“ Philips myLiving Star е елегантна и неподвластна на времето със своето хромирано краче и черна прахообразна боя. С тази подходяща за димирание лампа с насочваща светлина Philips можете плавно да регулирате подходящото ниво на светлина – от ярка функционална светлина за ежедневни задачи до мека светлина за почивка.

### Подходящите светлинни решения

- Съвместимост със стенни димери
- Висококачествена LED светлина

### Съвременно LED осветление

- Топла бяла светлина

### Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло

### Осветление за вашето удобство и спокойствие

- Ползеш живот на лампата до 30 години на употреба
- 5 години гаранция за спокойствие

# Акценти

## Съвместимост със стенни димери



Регулирайте яркостта на светлината на лампата Philips с помощта на стенен димер (не е включен), за да зададете настроението в стаята, да подчертаете определена част от дома си и още.

## Висококачествена LED светлина



LED технологията, вградена в тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

## Топла бяла светлина



Това осветително тяло използва най-съвременната технология за осветление на Philips – новите модерни мощни светодиоди с топла бяла светлина, осигуряващи меко сияние с цвeтова температура 2700 Келвина.

## Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

## Полезен живот до 30 години

LED светлините издържат по-дълго, като се избягва неудобството за често заменяне на източника на светлина. Това значително намалява отпадъците, но и пести пари в дългосрочен план.

## 5 години гаранция

Всички наши светлини са изработени така, че да издържат. Те имат пълна 5-годишна гаранция за целия продукт, гарантирайки, че ще се наслаждавате на дълготрайно качествено осветление всеки ден.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 30 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

### Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируема височина: Не
- Регулируемо спот тяло: Да
- Против ръжда и прах: Не
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени снопчета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Не
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Да
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да
- Идеален за насочена светлина: Да
- Идеално подхожда за монтиране нагоре/надолу: Да
- Идеално за монтиране на стена или таван: Да
- Въртяща се глава (наляво-надясно): Не
- Портативна: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Да
- Соларна електроенергия: Не
- Накляща се глава (нагоре-надолу): Да
- Включен адаптер UK стандарт: Не
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Да
- Водоустойчива: Не
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не

### Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 45 градус(а)
- Индекс на цветоподаване (CRI): 80

### Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, ClickFix

### Други характеристики

- Ефикасност: 110 lm/W

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,09 kg
- Дължина на кабела: 1 120 m
- Височина: 8,2 cm
- Минимална височина: 82 cm
- Дължина: 56 cm
- Ширина: 6 cm

### Сервиз

- Гаранция: 5 години

### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 30 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2000
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 18
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 4

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514435438
- Нето тегло: 1,09 kg
- Брутно тегло: 1,38 kg
- Височина: 57,7 cm
- Дължина: 7,2 cm
- Ширина: 9,2 cm



Дата на издаване:  
2025-03-18  
Версия: 0.262

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)