

PHILIPS

Крушка 18,5 W
(Eq.150 W) A80 E27

Светодиодно осветление
Smart

Пълноцветно

Пластмаса

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез
приложението WiZ или с глас



8719514437319



Цветна светлина, която отговаря на вашето настроение

Внесете цветна светлина във всяка стандартна лампа или осветително тяло в дома с интелигентната многоцветна светодиодна лампа Philips с високи лумени. Тази лампа е свързана с WiZ. Използвайте с достъпната Wi-Fi мрежа, за да управлявате с приложението WiZ или с гласа си.

Лесна настройка

- Лесно включване и стартиране

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде
- Управлявайте с глас вместо с ръце

Интелигентни функции

- Автоматизиране на осветлението с графици

Светлинни режими

- Милиони цветове и динамични светлинни режими
- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими
- Персонализирайте сцени с предварително зададени динамични светлинни режими
- Осветете дома си с допълнителна яркост


Акценти

Лесно включване и стартиране



WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка



Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Управлявайте с глас вместо с ръце



Управлявайте светлините си само със звука на гласа си, просто активирайте интеграцията с Google, Alexa или добавете към вашите преки пътища за Siri.

Автоматизиране на осветлението с графици

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Милиони цветове и динамични светлинни режими



Изберете от палитра от милиони светлинни цветове, за да създадете невероятна атмосфера във вашия дом. Насладете се на фините разлики, чрез които нашите динамични светлинни ефекти осветяват вашата среда.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими



Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Персонализирани сцени



Смесете различните цветове и бели светлинни режими, за да създадете перфектната светлинна атмосфера за всеки момент от ежедневието ви. Запазете ги и ги включвайте по всяко време чрез приложение, дистанционно или глас.

Допълнителна яркост



Озарете дома си с тази крушка с висока светлинна емисия. С достатъчна яркост, за да ви помогне да се справите със задачите си или за релаксиращи дейности – тази светлина работи много добре и в големи пространства с високи тавани.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A80
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Тегло: 0,3 kg

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): ≥ 90
- Цветна температура: 2200–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 2452 lm
- Време за старт на лампата: < 0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 132 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 140 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Заглавие на продукта: PHI WFB 150W A80 E27 922–65 RGB 1PF/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 150 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 18,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 163 mm
- Обща дължина: 163 mm
- Обща ширина: 83 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000
- Обявен светлинен поток: 2452 lm
- Обявена мощност: 18.5 W

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 1901103
- Справка за измерване на поток: Sphere

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Определен период за поддръжка: Minimum of 60 months after introduction date
- Макс. брой аксесоари: 9999
- Комуникационен протокол: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514437319
- Нето тегло: 0,22 kg
- Брутно тегло: 0,31 kg
- Височина: 21,6 cm
- Дължина: 10,5 cm
- Ширина: 10,7 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.209

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com