

PHILIPS

Прозрачна лампа тип
„свещ“ с нажежаема жичка
12 W S26 E14

LED

2700 K

110lm

15 000 ч.



8719514441415



Лампа, различна от всички останали

Светодиодните крушки Philips излъчват красива, мека бяла светлина, имат изключително дълъг живот и моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на прозрачните крушки с нажежаема жичка.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Ежедневното светодиодно осветление на Philips е идеално решение за основните ви нужди. Тези светодиоди Philips ви осигуряват красива светлина и отлична ефективност на разумна цена.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: S26
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 270 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 110 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 110 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Заглавие на продукта: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: 230 V
- Еквивалент във ватове: 12 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 1 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 61 mm
- Обща дължина: 61 mm
- Обща ширина: 26 mm

Технически данни

- Работна честота: 50
- Регистрационен номер на EPREL: 1031263

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514441415
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,02 kg
- Височина: 14,7 cm
- Дължина: 3 cm
- Ширина: 7,5 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.332

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com