

PHILIPS

Настолна лампа
Bucket

Настолни лампи

3000/4000/5700K

Бяло

Възможност за димиране

8719514443792



Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Със своя изчистен дизайн и оптимална производителност настолната лампа Philips LED Performance е идеалното осветително тяло, което внася качество и яркост във всяко пространство. Приятна светлина, която не натоварва очите ви.

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Акценти

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови

критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна

светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Правоъгълник

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоподаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2700–4000–6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 28 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Настолни лампи
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 1400 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,5 kg
- Обща височина: 340 mm
- Обща дължина: 315 mm
- Обща ширина: 110 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 200
- Цвят на светлината: 3000/4000/5700
- Мрежово захранване: 5 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- Включена мощност на лампата: 7
- IP код: IP20 | Защита от пръсти

- Клас на защита: Клас III

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514443792
- Нето тегло: 0,5 kg
- Брутно тегло: 0,65 kg
- Височина: 34,5 cm
- Дължина: 11,5 cm
- Ширина: 18 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.417

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com