

PHILIPS

Прозрачна крушка с
нажежаема жичка 60 W
A60 E27 x6

LED

4000K

850 lm

15 000 ч.



8719514450950



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодните крушки Philips излъчват красива, мека бяла светлина, имат изключително дълъг живот и моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на прозрачните крушки с нажежаема жичка.

Изберете подходящата светлина за вашия дом

• Идеални за общо осветление на помещението

Акценти

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 850 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 121 lm/W

Разни

- EyeComfort: Не

Информация за опаковката

- EAN: 8719514450950
- EOC: 871951445095000
- Заглавие на продукта: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 6CT/4 EC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 7 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 106 mm
- Обща дължина: 106 mm
- Обща ширина: 60 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1825164

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514450950
- Нето тегло: 0,2 kg
- Брутно тегло: 0,31 kg
- Височина: 11,6 cm
- Дължина: 12,7 cm
- Ширина: 18,9 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.390

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com