

PHILIPS

Осветление за вграждане
Diamond Cut 4,5 W 105
mm

Осветление за вграждане

3000K

Бяло

8719514453203



Превъзходна светлина и СТИЛ

Атрактивна при включване и изключване, тази светодиодна лампа Philips не натоварва очите и се вписва идеално в интериора на Вашия дом.

Лесно използване

- Безпроблемно инсталиране без нужда от окабеляване.

Безопасност

- Без вредни ултравиолетови лъчи

Материали и покритие

- Висококачествени материали от метал

Акценти


Лесно инсталиране

Без вредни ултравиолетови лъчи

Продуктът е проектиран да елиминира всякакъв вид потенциално вредни ултравиолетови лъчи.

Висококачествени материали от метал

Устойчив и атрактивен метален материал за здрав завършек.



Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 25 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Неизменен цвят: 5 SDCM
- Индекс на цветопрераждане (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 88 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 42 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.45

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,099 kg
- Разстояние при монтаж: 2 mm
- Обща височина: 49,5 mm
- Обща дължина: 105 mm
- Обща ширина: 105 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 8.0-9.0 cm x 8.0-9.0 cm

Сервиз

- Гаранция: 1 година

Технически данни

- Диаметър: 105 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 400
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включена мощност на лампата: 4.5
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.238

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com