

PHILIPS

Спот лампа 35 W
PAR16 GU10 x3

LED

2700 K

255lm

15 000 ч.



8719514455016



Топла бяла светлина, без компромис с качеството на осветлението

Традиционни форми, които познавате и обичате. Те използват около 85% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата LED енергоспестяваща технология и издържат десет пъти по-дълго.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенния рефлектор

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за акцентиращо осветление
- Идеални за общо осветление на помещението

Акценти

Заменя халогенните насочени лампи



Този модерен светодиоден рефлектор впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни рефлектори.

Идеални за акцентиращо осветление



С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (36 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е подходяща за аплици и насочени осветителни арматури и е идеална за кухни,

кухненски острови, дневни и трапезарии.

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 255 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светоотдаване (оценено) (номинално): 72 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8719514455016
- EOC: 871951445501600
- Заглавие на продукта: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND 3CT/6 EC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 35 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 3,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 54 mm
- Обща дължина: 54 mm
- Обща ширина: 50 mm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 545 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 391855

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514455016
- Нето тегло: 0,15 kg
- Брутно тегло: 0,19 kg
- Височина: 11,4 cm
- Дължина: 5,2 cm
- Ширина: 10,6 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.392

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com