

PHILIPS

Спот лампа за таван/
стена Limbali 4x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена


Без лампа

Бяло

ClickFix



8719514465190



Акцентът в стила

Вземете тази практична спот лампа Philips във вашия дом. Изберете светодиодната лампа Philips GU10, за да се придържате към вашия стил за насочена светлина и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло

Изключителен дизайн за оптимален светлинен ефект

- Дълготраен, високо качество материал

Акценти

Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Висококачествени материали

Тази спот светлина е създадена от дълготраен висококачествен материал и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява осветлението във вашия дом за много години напред.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- click!FIX монтаж: Да

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: ClickFix

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,51 kg
- Обща височина: 130 mm
- Обща дължина: 694 mm
- Обща ширина: 80 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: -
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 50W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 50
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I
- Брой светлинни източници: 4

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514465190
- Нето тегло: 0,51 kg
- Брутно тегло: 0,66 kg
- Височина: 70 cm
- Дължина: 9 cm
- Ширина: 10 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.307

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com