

# PHILIPS

Спот лампа за таван/  
стена Meranti 2x

Лампи тип „Спот“ за таван  
или стена


Без лампа

Черно

ClickFix



8719514465398



## Акцентът в стила

Вземете тази практична спот лампа Philips във вашия дом. Изберете светодиодната лампа Philips GU10, за да се придържате към вашия стил за насочена светлина и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

### Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло

### Изключителен дизайн за оптимален светлинен ефект

- Дълготраен, високо качество материал

# Акценти

## Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

## Висококачествени материали

Тази спот светлина е създадена от дълготраен висококачествен материал и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява осветлението във вашия дом за много години напред.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- click!FIX монтаж: Да

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: ClickFix

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,333 kg
- Обща височина: 155 mm
- Обща дължина: 274 mm
- Обща ширина: 80 mm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: -
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 35W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 35
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I
- Брой светлинни източници: 2

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514465398
- Нето тегло: 0,33 kg
- Брутно тегло: 0,44 kg
- Височина: 32 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 14 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.327

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)