

PHILIPS

Стояща лампа/лампа
за пътека Tyla 9 W

Външни осветителни тела

2700 K

Антрацит

Сензор; Водоустойчиво



8719514476851



Насладете се на красива градинска светлина, независимо дали се разхождате, или си почивате

Външната лампа Philips Tyla LED за открити пространства в антрацитно сиво очертава уютна светлина в рамките на трайна алуминиева облицовка. Тя създава привлекателна атмосфера с мека бяла светлина, когато е неактивна, и автоматично става по-ярка, когато има хора.

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система
- Висококачествена светодиодна светлина

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Специални характеристики

- Осветително тяло с двойна яркост
- Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 K

Акценти

Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

Висококачествена светодиодна светлина



Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Осветително тяло с двойна яркост

Създайте гъвкава и привлекателна атмосфера с функцията за двойна яркост. Осветителното тяло се затъмнява, когато е неактивно, и автоматично става по-ярко, когато има хора, осигурявайки подходящото ниво на светлина, когато имате нужда от нея.


Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn



С вграден сензор за движение, тези осветителни тела автоматично ви приветстват, когато се върнете у дома след свечеряване, или стават по-ярки,

когато пристигнат посетители. Уникалната функция dusk-to-dawn включва осветителните тела автоматично, когато навън се стъмни – идеално за тези дълги летни вечери или за осигуряване на вашата безопасност.

Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Да
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Сензор, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,843 kg
- Обща височина: 400 mm
- Обща дължина: 160 mm
- Обща ширина: 158 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 820
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 220-240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I

- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514476851
- Нето тегло: 0,84 kg
- Брутно тегло: 1,29 kg
- Височина: 44 cm
- Дължина: 20 cm
- Ширина: 20 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.383

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com