

# PHILIPS

Стенна лампа Tyla 9  
W

Външни осветителни тела

4000K

Антрацит

Сензор; Водоустойчиво



8719514476875



## Насладете се на красива градинска светлина, независимо дали се разхождате, или си почивате

Стенното осветление Philips Tyla LED за открити пространства в антрацитно сиво очертава уютна светлина в рамките на трайна алуминиева облицовка. То създава привлекателна атмосфера със студена бяла светлина, когато е неактивно, и автоматично става по-ярко, когато има хора.

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

### Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система
- Висококачествена светодиодна светлина

### Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

**Създадени за използване на открито**

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

**Специални характеристики**

- Осветително тяло с двойна яркост
- Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn

**Висококачествена светлина**

- Топла дневна светлина 2700 K

# Акценти

## Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

## 5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

## Висококачествена светодиодна светлина




Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

## Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

## IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

## Осветително тяло с двойна яркост

Създайте гъвкава и привлекателна атмосфера с функцията за двойна яркост. Осветителното тяло се затъмнява, когато е неактивно, и автоматично става по-ярко, когато има хора, осигурявайки подходящото ниво на светлина, когато имате нужда от нея.


### Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn



С вграден сензор за движение, тези осветителни тела автоматично ви приветстват, когато се върнете у дома след свечеряване, или стават по-ярки,

когато пристигнат посетители. Уникалната функция dusk-to-dawn включва осветителните тела автоматично, когато навън се стъмни – идеално за тези дълги летни вечери или за осигуряване на вашата безопасност.

### Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

## Спецификации

#### Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

#### Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

#### Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

#### Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не

#### Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

#### Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

#### Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Сензор, Водоустойчивост

#### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,682 kg
- Обща височина: 188 mm
- Обща дължина: 184 mm
- Обща ширина: 158 mm

#### Сервиз

- Гаранция: 2 години

#### Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 930
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 220-240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I

- Подменящи се светлинни източници: Не

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514476875
- Нето тегло: 0,68 kg
- Брутно тегло: 1,03 kg
- Височина: 20 cm
- Дължина: 17,5 cm
- Ширина: 21,5 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.361

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.