

# PHILIPS

Стояща лампа/лампа  
за пътека Tyla 1,2 W

Външни осветителни тела

4000K

Антрацит

Сензор; Соларно;  
Водоустойчиво



8719514476974



## Нашето най- енергоефективно светодиодно осветление досега

Philips разработи соларна светодиодна външна лампа с изключително голяма енергийна ефективност, която използва нова технология за намаляване на въглеродните емисии, намаляване на материалните отпадъци и по-ниско потребление на енергия. С невероятния живот от 50 000 часа тя издържа повече от 5 пъти по-дълго от еквивалентите на външно светодиодно осветление Philips. Точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

### Лесно инсталиране

- Не е необходимо окабеляване

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа
- Изключително ефективна соларна система

### Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система

**Първокласно качество**

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

**Създадени за използване на открито**

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

**Специални характеристики**

- Осветително тяло с двойна яркост
- Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn

# Акценти

## Не е необходимо окабеляване




Това осветително тяло се захранва изцяло от слънчева енергия. Не е необходимо окабеляване, което прави тези осветителни тела лесни за позициониране и преместване навсякъде във вашата градина или друга външна зона.

## Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

## Изключително ефективна соларна система



С изключително ефективната соларна система Philips тези осветителни тела осигуряват светлина до 40 часа при напълно заредена батерия. Наслаждавайте се на ярко осветление през цялата нощ или дори при лоши или облачни метеорологични условия.

## 5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

## Висококачествен алуминиев и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминиев и превъзходна синтетика.

## IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

## Осветително тяло с двойна яркост

Създайте гъвкава и привлекателна атмосфера с функцията за двойна яркост. Осветителното тяло се затъмнява, когато е неактивно, и автоматично става по-ярко, когато има хора, осигурявайки подходящото ниво на светлина, когато имате нужда от нея.

## Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn



С вграден сензор за движение, тези осветителни тела автоматично ви приветстват, когато се върнете у дома след свечеряване, или стават по-ярки, когато пристигнат посетители. Уникалната функция dusk-to-dawn включва осветителните тела автоматично, когато навън се стъмни – идеално за тези дълги летни вечери

или за осигуряване на вашата безопасност.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Номинален живот: 50 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Да
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

## Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Сензор, Соларни, Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,82 kg
- Обща височина: 400 mm
- Обща дължина: 160 mm
- Обща ширина: 158 mm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 250
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 4 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: A
- Максимална мощност на лампата за смяна: 1,2
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Не

8719514476974

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8719514476974
- Нето тегло: 0,77 kg
- Брутно тегло: 1,22 kg
- Височина: 44 cm
- Дължина: 20 cm
- Ширина: 20 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.333

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)