

PHILIPS

Захранващ блок ЕС
стандартен щепсел

Външни осветителни тела

GardenLink

Черно

Ниско напрежение;
водоустойчиво



8719514476998



Градинско осветление, което можете просто да включите, свържете и да се наслаждавате

Семейството Philips GardenLink с ниско напрежение предлага гама от външни осветителни тела, които можете лесно и безопасно да монтирате сами. Можете да свържете няколко осветления към едно захранване и да го включите в стандартен контакт, след което лесно да добавите допълнителни осветления или да ги преместите, където желаете. Окабеляването е просто, а ниското напрежение означава, че няма опасност да навредите на себе си, вашите деца или домашните любимци.

Лесна употреба

- Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink
- Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Безопасно използване

- Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 12 V

Създадени за използване на открито

- IP67 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink

Всяко осветително тяло GardenLink предлага едни и същи Twist & Lock конектор за лесно инсталиране и свързване. Можете да премествате осветителните тела и аксесоарите, когато нуждите ви от външно осветление се променят, за да добавяте светлина към всеки ъгъл на вашата градина.

Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Супер лесно инсталиране и свързване с Twist & Lock конекторите на продуктите. Просто включете светлините и се наслаждавайте!

Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 12 V

Осветителните тела с ниско напрежение (12 V) са безопасни за самостоятелно инсталиране без риск от токов удар – не е необходим професионален електротехник.

IP67 – Защита от атмосферни въздействия



Това захранващо устройство Philips GardenLink е специално проектирано за влажна външна среда и е стриктно тествано, за да се гарантира водоустойчивост. Неговият рейтинг IP67 означава, че е проектирано да е защитено срещу временно потапяне.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Аксесоари
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Ниско напрежение, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,69 kg
- Височина: 4,2 cm
- Дължина: 5,2 cm
- Ширина: 17,9 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 220 – 240 V
- Включен източник на светлина с енергиен клас: неприложимо
- IP код: IP67
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514476998
- Нето тегло: 0,69 kg
- Брутно тегло: 0,75 kg
- Височина: 11 cm
- Дължина: 5,5 cm
- Ширина: 25 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.330

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com