

PHILIPS

Стояща лампа/лампа
за пътека Arbour 6 W

Външни осветителни тела

4000K

Антрацит

Ниско напрежение;
водоустойчиво



8719514477193



Градинско осветление, което можете просто да включите, свържете и да се наслаждавате

Семейството Philips GardenLink с ниско напрежение предлага гама от външни осветителни тела, които можете лесно и безопасно да монтирате сами. Можете да свържете няколко осветления към едно захранване и да го включите в стандартен контакт, след което лесно да добавите допълнителни осветления или да ги преместите, където желаете. Окабеляването е просто, а ниското напрежение означава, че няма опасност да навредите на себе си, вашите деца или домашните любимци.

Лесна употреба

- Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink
- Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Безопасно използване

- Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 12 V

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

8719514477193

Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink

Всяко осветително тяло GardenLink предлага едни и същи Twist & Lock конектор за лесно инсталиране и свързване. Можете да премествате осветителните тела и аксесоарите, когато нуждите ви от външно осветление се променят, за да добавяте светлина към всеки ъгъл на вашата градина.

Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Супер лесно инсталиране и свързване с Twist & Lock конекторите на продуктите. Просто включете светлините и се наслаждавайте!

Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 12 V

Осветителните тела с ниско напрежение (12 V) са безопасни за самостоятелно инсталиране без риск от токов удар – не е необходим професионален електротехник.

Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

5 години гаранция за светодиодна система




В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Ниско напрежение, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,32 kg
- Обща височина: 400 mm
- Обща дължина: 100 mm
- Обща ширина: 100 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 660
- Цвят на светлината: 4000 K
- Мрежово захранване: 12 V
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514477193
- Нето тегло: 1,32 kg
- Брутно тегло: 1,49 kg
- Височина: 41,5 cm
- Дължина: 11 cm
- Ширина: 11 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.320

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com