

PHILIPS

Стенна лампа
Mimosa 7 W

Външни осветителни тела

2700 K

Антрацит

Водоустойчивост



8719514477254



Насочвайте лесно висококачествена светодиодна светлина в желаната посока

Семейството Mimosa включва стенни и наземни осветления в изцяло нов дизайн, който ви позволява да насочвате светлината в желаната посока. Осветленията Mimosa са изработени от висококачествен алуминий. Ефективните им светодиодни модули и надеждна електроника гарантират дълъг полезен живот. Предлагат се в мека или студена бяла светлина.

Лесна употреба

- Регулируема посока на светлината
- Широко осветяване

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система
- Висококачествена светодиодна светлина

8719514477254

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Регулируема посока на светлината

Уникален въртящ се панел ви дава възможност лесно да насочвате светлината навсякъде, където ви е необходима. Създайте перфектната светлина за всички ваши дейности на открито – независимо дали вечеряте със семейството и приятелите си във вътрешния двор, или си почивате с хубава книга в задната градина.

Широко осветяване

Тази светлина осигурява повече яркост за всичките ви външни пространства.

Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

Висококачествена светодиодна светлина



Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Алюминий

Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Да
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,406 kg
- Височина: 17,1 cm
- Дължина: 11,7 cm
- Ширина: 12 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 630
- Цвят на светлината: 2700 K
- Мрежово захранване: 220-240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514477254
- Нето тегло: 0,41 kg
- Брутно тегло: 0,51 kg
- Височина: 18,5 cm
- Дължина: 5,5 cm
- Ширина: 14 cm



Дата на издаване:
2025-05-26
Версия: 0.309

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com