

# PHILIPS

Стояща лампа/лампа  
за пътека Mimosa 7 W

Външни осветителни тела

4000K

Антрацит

Водоустойчивост



8719514477315



## Насочвайте лесно висококачествена светодиодна светлина в желаната посока

Семейството Mimosa включва стенни и наземни осветления в изцяло нов дизайн, който ви позволява да насочвате светлината в желаната посока. Осветленията Mimosa са изработени от висококачествен алуминий. Ефективните им светодиодни модули и надеждна електроника гарантират дълъг полезен живот. Предлагат се в мека или студена бяла светлина.

### Лесна употреба

- Регулируема посока на светлината
- Широко осветяване

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

### Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система
- Висококачествена светодиодна светлина

8719514477315

**Първокласно качество**

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

**Създадени за използване на открито**

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

# Акценти

### Регулируема посока на светлината

Уникален въртящ се панел ви дава възможност лесно да насочвате светлината навсякъде, където ви е необходима. Създайте перфектната светлина за всички ваши дейности на открито – независимо дали вечеряте със семейството и приятелите си във вътрешния двор, или си почивате с хубава книга в задната градина.

### Широко осветяване

Тази светлина осигурява повече яркост за всичките ви външни пространства.

### Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

### 5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

### Висококачествена светодиодна светлина



Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

### Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

### IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

## Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,663 kg
- Обща височина: 250 mm
- Обща дължина: 120 mm
- Обща ширина: 120 mm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 680
- Цвят на светлината: 4000 K
- Мрежово захранване: 220-240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514477315
- Нето тегло: 0,66 kg
- Брутно тегло: 0,79 kg
- Височина: 27 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 15 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.257

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)