

PHILIPS

Крушка 8,5 W (екв.
на 60 W) A60 E27

Светодиодно осветление
Smart

Пълноцветно

Пластмаса

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8719514489844



Цветна светлина, която отговаря на вашето настроение

Използвайте цветни нюанси на светлината в интериорните пространства с интелигентната многоцветна светодиодна лампа Philips с основа E27. Тази лампа е свързана с WiZ. Използвайте със съществуващата ви Wi-Fi мрежа, за да управлявате приложението WiZ или с гласа си.

Лесна настройка

- Лесно включване и стартиране

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде
- Управлявайте с глас вместо с ръце

Интелигентни функции

- Автоматизиране на осветлението с графици
- Предварително зададени функции за благосъстояние

Светлинни режими

- Милиони цветове и динамични светлинни режими
- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими
- Персонализирайте сцени с предварително зададени динамични светлинни режими

Акценти

Лесно включване и стартиране




WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка



Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Управлявайте с глас вместо с ръце




Управлявайте светлините си само със звука на гласа си, просто активирайте интеграцията с Google, Alexa или добавете към вашите преки пътища за Siri.

Автоматизиране на осветлението с графици




Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Предварително зададени функции за благосъстояние



Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

Милиони цветове и динамични светлинни режими



Изберете от палитра от милиони светлинни цветове, за да създадете невероятна атмосфера във вашия дом. Насладете се на фините разлики, чрез които нашите динамични светлинни ефекти осветяват вашата среда.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими



Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Персонализирани сцени



Смесете различните цветове и бели светлинни режими, за да създадете перфектната светлинна атмосфера за всеки момент от ежедневието ви. Запазете ги и ги включвайте по всяко време чрез приложение, дистанционно или глас.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Подходящи за димиране: Безжично димиране
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Технология: Smart Wi-Fi
- Вид стъкло: Матирана

Размери на лампата

- Височина: 12,2 cm
- Тегло: 0,065 kg
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 25 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 0.7
- Номинален живот: 25 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200–6500 (RGB) K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

Разни

- EyeComfort: Не

Други характеристики

- Ток през лампата: 70 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514489844
- EOC: 871951448984400
- Заглавие на продукта: PHI WFB 60W A60 E27 922-65 RGB 1PF/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220–240 V
- Мощност: 8,5 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 12,2 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 25 000 h
- Обявен светлинен поток: 806 lm
- Обявена мощност: 8.5 W

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Работна честота: 50–60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1264438
- Справка за измерване на поток: Sphere



Дата на издаване:
2023-12-06
Версия: 0.181

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com