

PHILIPS

Стенна лампа
Arbour 3,8 W

Външни осветителни тела


3000K

Антрацит

Водоустойчивост



8719514490222



Нашето най- енергоефективно светодиодно осветление досега

Philips разработи външна лампа с изключително голяма енергийна ефективност, която използва нова технология за намаляване на въглеродните емисии, намаляване на материалните отпадъци и по-ниско потребление на енергия. С невероятния живот от 50 000 часа тя издържа повече от 3 пъти по-дълго от еквивалентите на светодиодните външни лампи Philips – и използва нищожните 50% от енергията. Точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

Подходящите светлинни решения

- Изключителна ефективност

Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

8719514490222

Създадени за използване на открито


- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Висококачествена светлина

- Ярка бяла светлина 3000 K

Акценти

Изключителна ефективност



Консумира поне 50% по-малко енергия в сравнение с еквивалентното стандартно LED осветление от Philips.

5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика




Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Ярка бяла светлина 3000 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава ярка бяла светлина при 3000 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,67 kg
- Обща височина: 220 mm
- Обща дължина: 165 mm
- Обща ширина: 75 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 800
- Цвят на светлината: 3000 K
- Мрежово захранване: 220-240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: A
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Да

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514490222
- Нето тегло: 0,67 kg
- Брутно тегло: 0,75 kg
- Височина: 23,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Ширина: 17,5 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.210

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com